

高さ調整可能な脚 × 芯材構造の丈夫な天板

実験用ラボテーブル

ワークテーブル LAB 500 シリーズ



高さが合わなかった機器が使いやすくなる

高さ調整機能

約 **600 ~ 900 mm**



**ワークや身長、
機器に合わせて
調整可能！**

約 600 ~ 900mm の範囲で
一般的な高さである H800 を含めた、
任意の高さに合わせて調節いただけます。


使用イメージ



今まで置けなかった機器が置ける

最大均等耐荷重

500 kg までOK




**重い実験機器も
おまかせ！** より丈夫で安心!!


軽作業はもちろん、中量作業や重い機器の
設置にも対応できる耐荷重設計です。

パーティクルボードを使用した **芯材構造** により、

脚付き機器による **集中荷重**※ にも対応



丈夫だね



※集中荷重になる場合は耐荷重が変化しますので、
別途ご相談ください。

RoHS2 指令対応の 2 種類の天板はこちら

RoHS2 指令対応 の 2 種類の天板からお選びいただけます

実験用天板

耐薬品 ケミテクト天板

とにかく薬品に強い！

ケミテクト(ブラック) 0.95mm
パーティクルボード 18mm
フェノールバッキー 0.8mm
樹脂エッジ(PP製ブラック)

ブラック

表面素材にケミテクトを採用。強酸・強アルカリなどの薬品を使う実験台用天板として最適です。
表面硬度 4H
表面材耐熱温度 180℃^{※1}

指紋レス メラミン天板

汚れが目立ちにくい！

指紋レスメラミン化粧板 1mm (ブラウン)
パーティクルボード 18mm
フェノールバッキー 0.8mm
樹脂エッジ(PP製ブラック)

ブラウン

表面色にブラウンを採用し他の実験台と調和します。光の反射を抑え汚れが目立ちにくいので作業に集中して取り組みます。
表面硬度 7H
表面材耐熱温度 180℃^{※1}

※1 表面材のみの耐熱基準のため、長時間継続する熱の場合は天板芯材への影響が出ますのでご注意ください

耐薬品性能比較表		薬品の種類																
天板の種類	薬品の種類	97% 硫酸	50% 硫酸	35% 塩酸	20% 塩酸	60% 硝酸	5% 硝酸	飽和過マンガン酸カリウム	50% リン酸	60% 酢酸	30% クエン酸	30% 苛性ソーダ	28% アンモニア水	エチルアルコール	アセトン	ベンゼン		
ケミテクト天板		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
指紋レス メラミン天板		△	○	△	△	×	●	●	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
樹脂エッジ (共通)		×	●	○	○	●	○	△	○	●	◎	○	○	●	●	●		

・試験方法… 薬品 0.2ml を試験板上に滴下し、時計皿で覆い室温で 24 時間放置した後、水で洗い落として試験板の変化を肉眼で観察します。

・評価基準… ◎ 表面に異常がないもの
○ 僅かに跡が残っているもの
● 浸食はないが色調や艶が変化したもの
△ 浸食したもの
× 著しく浸食したもの

⚠ 天板以外の脚部やオプション品については、通常のワークテーブルと同じスチール材（粉体塗装）を使用しています。耐薬品機能は持ち合わせておりませんので予めご了承下さいませようお願いいたします。

耐薬品ケミテクト天板

SLJKA-1890-BKW

指紋レス メラミン天板

SLJMA-1890-BRW

品名	天板	品番	サイズ(W×D)	高さ	質量(g)	定価
ワークテーブル LAB500シリーズ 高さ調整タイプ	ケミテクト	SLJKA-1890-BKW	W1800×D900	H600~900	45.5	¥125,200
		SLJKA-1875-BKW	W1800×D750		40.5	¥119,500
		SLJKA-1575-BKW	W1500×D750		35.9	¥112,000
		SLJKA-1275-BKW	W1200×D750		31.7	¥94,550
		SLJKA- 975-BKW	W 900×D750		26.9	¥80,800
	指紋レスメラミン	SLJMA-1890-BRW	W1800×D900		45.5	¥110,700
		SLJMA-1875-BRW	W1800×D750		40.5	¥104,900
		SLJMA-1575-BRW	W1500×D750		35.9	¥96,800
		SLJMA-1275-BRW	W1200×D750		31.7	¥84,050
		SLJMA- 975-BRW	W 900×D750		26.9	¥73,400

発売元

山金工業株式会社

本社・工場… 福井市 支店… 東京・大阪・金沢

ホームページを見る

Click

intertek

ISO 9001:2015 認証番号 09394
ISO 14001:2015 認証番号 07451
森田工場・春江倉庫

お問い合わせは・・・